

TDHM trapesformet dekkhenger med gjenget mutter



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Enkel installasjon

Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket

SPESIFIKASJONER

Avslutt: nVent CADDY Armour er en av de beste

Materiale: Fjærstål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)	Hullstørrelse 3 (HS3)
TDHM10	179950	1341305	10	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm
TDHM8	179940	1341303	8	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)	Hullstørrelse 3 (HS3)
TDHM6	179930	1319536	6	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	D
TDHM10	179950	1341305	50 mm Max
TDHM8	179940	1341303	50 mm Max
TDHM6	179930	1319536	50 mm Max

Taktykkelse	Statisk belastning F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

