


Gjenget stang



FUNKSJONER

Kan kappes etter behov

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Kvalitetsklasse	Stangstørrelse (RS)
050M101000	592610	3533958	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M10
050M101000HD	592615	3435974	Stål	Hot-Dip galvanisert	4.8	M10
050M101000S4	592740	3534926	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M10
050M121000	592630	3533965	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M12
050M121000HD	592635	3435975	Stål	Hot-Dip galvanisert	4.8	M12
050M121000S4	592760	3534931	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M12

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Kvalitetsklasse	Stangstørrelse (RS)
050M161000	400332	3435866	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M16
050M61000	592570	3535253	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M6
050M61000S4	592700		Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M6
050M81000	592590	3533952	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M8
050M81000S4	592720	3534922	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M8
050M102000	592620	3533961	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M10
050M103000	592670	3533963	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M10
050M122000	592640	3533967	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M12
050M123000	592680	3533969	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M12
050M62000	592580	3535254	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M6
050M63000	592650	3535255	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M6
050M82000	592600	3533954	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M8
050M83000	592660	3533956	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M8
050M102000S4	592750	3534928	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M10
050M62000S4	592710		Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M6
050M82000S4	592730	3534924	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		70	M8


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Statisk belastning
050M101000	592610	3533958	1000mm	7000N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Statisk belastning
050M101000HD	592615	3435974	1000mm	7000N
050M101000S4	592740	3534926	1000mm	7000N
050M121000	592630	3533965	1000mm	10000N
050M121000HD	592635	3435975	1000mm	10000N
050M121000S4	592760	3534931	1000mm	10000N
050M161000	400332	3435866	1000mm	18000N
050M61000	592570	3535253	1000mm	2400N
050M61000S4	592700		1000mm	2400N
050M81000	592590	3533952	1000mm	4500N
050M81000S4	592720	3534922	1000mm	4500N
050M102000	592620	3533961	2000mm	7000N
050M103000	592670	3533963	3000mm	7000N
050M122000	592640	3533967	2000mm	10000N
050M123000	592680	3533969	3000mm	10000N
050M62000	592580	3535254	2000mm	2400N
050M63000	592650	3535255	3000mm	2400N
050M82000	592600	3533954	2000mm	4500N
050M83000	592660	3533956	3000mm	4500N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Statisk belastning
050M102000S4	592750	3534928	2000mm	7000N
050M62000S4	592710		2000mm	2400N
050M82000S4	592730	3534924	2000mm	4500N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

