


Flat hjørnebrakett med tre hull



FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	A	B.
ZE107	313070	1340574	Stål	Hot-Dip galvanisert	85 mm	85 mm
ZE107S6	387572		Rustfritt stål 316 (en 1,4401)		85 mm	85 mm
ZE107	387570	3535429	Stål	Hot-Dip galvanisert	85 mm	85 mm
ZE107EG	387571		Stål	Elektrogalvanisert	87.5 mm	87.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skrue følger med	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
ZE107	313070	1340574	Ja	10 mm	25mm
ZE107S6	387572		Nei		

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skrue følger med	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
ZEA107	387570	3535429	Nei		
ZEA107EG	387571		Nei		

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

