

Trapes Sway Brace, Strut



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Seismisk støtte for trapeshengere

Ombyggingsmuligheten gjør det mulig for stativet å bli installert etter at trapesenheten er installert

Et stramme-verktøy er tilpasset alle størrelser av tilbehør, for tilstramminger, og eliminerer behovet for å skifte til annet verktøy

Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon

FM®-spesifikasjon testet

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
CSBR2	404567	Stål	Elektro galvanisert	10, 12, 16, 20	81.3 mm	3.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A	B	C	D	E
---------------	----------------	---	---	---	---	---


CSBR2	404567	133.4 mm	86.4 mm	29 mm	47.8 mm	41.1 mm
-------	--------	----------	---------	-------	---------	---------

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kuttlengden for støtteelementet er +/- 1" (25 mm) av målt lengde.

FM-belastninger					
Dele nummer	Avstivning Konstruksjonsdel	Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertika			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR2	41 x 41 Profil	4585 N	8060 N	8895 N	9920 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

