

U-Channel cantilever arm, perforert med Brace



FUNKSJONER

U-profil utliggerarm med støtte

Perforert/sporet design

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Hot-Dip galvanisert

Materiale: Stål


Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Høyde (H)	Bredde (W)	Hullstørrelse (HS)
CUCS0250HD	312110	3535025	250mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0300HD	312120	3535026	300mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0400HD	312140	3535028	400mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0500HD	312160	3535031	500mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0600HD	312170	3535032	600mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0800HD	312180	3535033	800mm	400 mm	40 mm	13 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Høyde (H)	Bredde (W)	Hullstørrelse (HS)
CUCS1000HD	312190	3535034	1000mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1300HD	312195	3435645	1300mm	400 mm	40 mm	13 mm

Tykkelse (T): 3 mm
D: 11 mm
Diameter (Ø): 11 mm
A: 30 mm
B.: 30 mm
E: 36 mm
C.: 50 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

