


Universell utforming



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Universal design gjør at et produkt kan festes direkte på betong, tre, fagverksbjelke eller I-bjelkeadaptore

Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter

Brukes til både laterale og langsgående bruksområder med pendelstøtte

Fungerer med 1"-2" støtterør og 1/4" vinkeljernstøtter for å redusere lagerbehovet

Senterbolten trenger ikke å strammes

Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13 til seismiske støttekonstruksjoner

Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Hullstørrelse (HS)	A	B.
CSBUNIV050EG	404407	Støpejern	Elektro galvanisert	14 mm	133.4 mm	101.6 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Hullstørrelse (HS)	A	B.
CSBUNIV075EG	404409	Støpejern	Elektro galvanisert	21 mm	133.4 mm	101.6 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	C.	Sertifiseringer
CSBUNIV050EG	404407	41.4 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, OSHPD, cUL
CSBUNIV075EG	404409	41.4 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD

UL-belastninger		
Dele nummer	Avstivning Konstruksjonsdel	Gradering
CSBUNIV050EG	25 mm - 50 mm EN10255H	6090 N
CSBUNIV075EG	25 mm - 50 mm EN10255H	9090 N

FM-belastninger					
Støttetype	Størrelse servicerør	Horizontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Rør	N/A	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

