

Universell konstruksjonsbrakett, Strut Brace



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Brukes til installasjoner der avstivning er parallell med strukturen

Et stramme-verktøy er tilpasset alle størrelser av tilbehør, for tilstramminger, og eliminerer behovet for å skifte til annet verktøy

Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Hullstørrelse (HS)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A	B.
CSBUS1	404568	14.3 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm
CSBUS2	404569	20.6 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	C.	D	E
CSBUS1	404568	40.6 mm	50.8 mm	66 mm
CSBUS2	404569	40.6 mm	50.8 mm	66 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kuttlengden for støtteelementet er +/- 1" (25 mm) av målt lengde.

FM-belastninger					
Dele nummer	Avstivning Konstruksjonsdel	Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertika			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Profil	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Profil	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

