

VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX®-hode



FUNKSJONER

Pinneskrue til tre med metriske gjenger

TORX®-hode

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Skruediameter (Sc)	Lengde (L)
VDFM8050	593270	3534108	Stål	Elektrogalvanisert	8	50mm
VDFM8050S4	400477	3534962	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		8	50mm
VDFM10050	593560	3535298	Stål	Elektrogalvanisert	10	50mm
VDFM10060	593330	3534119	Stål	Elektrogalvanisert	10	60mm
VDFM8060	593280	3534111	Stål	Elektrogalvanisert	8	60mm
VDFM8070	593290	3534113	Stål	Elektrogalvanisert	8	70mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Skruediameter (Sc)	Lengde (L)
VDFM10080	593340	3534122	Stål	Elektrogalvanisert	10	80mm
VDFM10100	593350	3534124	Stål	Elektrogalvanisert	10	100mm
VDFM12120	400403	3435881	Stål	Elektrogalvanisert	12	120mm
VDFM8080	593300	3534115	Stål	Elektrogalvanisert	8	80mm
VDFM8080S4	400478	3534964	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		8	80mm
VDFM8100	593310	3534117	Stål	Elektrogalvanisert	8	100mm
VDFM10100S4	400482	3534963	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		10	100mm
VDFM8150	593410	3535294	Stål	Elektrogalvanisert	8	150mm
VDFM10120	593370	3534128	Stål	Elektrogalvanisert	10	120mm
VDFM10150	593570	3535299	Stål	Elektrogalvanisert	10	150mm
VDFM8120	593400	3535293	Stål	Elektrogalvanisert	8	120mm
VDFM8200	593420	3535295	Stål	Elektrogalvanisert	8	200mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	C	TORX®
VDFM8050	593270	3534108	40 mm	10 mm	T25
VDFM8050S4	400477	3534962	28 mm	15 mm	T25
VDFM10050	593560	3535298	30 mm	18 mm	T25
VDFM10060	593330	3534119	30 mm	18 mm	T25


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	C	TORX®
VDFM8060	593280	3534111	30 mm	20 mm	T25
VDFM8070	593290	3534113	30 mm	25 mm	T25
VDFM10080	593340	3534122	40 mm	30 mm	T25
VDFM10100	593350	3534124	60 mm	30 mm	T25
VDFM12120	400403	3435881	55 mm	30 mm	T30
VDFM8080	593300	3534115	40 mm	30 mm	T25
VDFM8080S4	400478	3534964	40 mm	30 mm	T25
VDFM8100	593310	3534117	40 mm	40 mm	T25
VDFM10100S4	400482	3534963	55 mm	40 mm	T25
VDFM8150	593410	3535294	45 mm	50 mm	T25
VDFM10120	593370	3534128	60 mm	50 mm	T25
VDFM10150	593570	3535299	60 mm	50 mm	T25
VDFM8120	593400	3535293	50 mm	50 mm	T25
VDFM8200	593420	3535295	50 mm	50 mm	T25

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ingen SEKSKANT når lengden er 50,0 mm.

Intet TORX®-hode med skruer i rustfritt stål.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

