

Trådspole



FUNKSJONER

Spole med nVent CADDY Speed Link-stålvaier

Stålvaieren er laget av syv bunter med syv flystålvaierstrenger hver

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter på trådtau	Lengde	Statisk belastning
SLC15L1000SP	196001	1342870	1.5 mm	300m	195N
SLC15L50MSP	196023	1319629	1.5 mm	50m	195N
SLC2L100SP	196022		2 mm	100m	440N
SLC2L1000SP	196002	3435514	2 mm	300m	440N
SLC3L1000SP	196003	1342872	3 mm	300m	880N

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

