

19-tommers skuff

Data Solutions



19-tommers skuffer tillater montering av bærbare datamaskiner, skriveflater for enkel betjening. SCHROFF 19-tommers skuff har en lastekapasitet på 15 KG, slik at et bredt spekter av produkter kan settes sammen i skuffen.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Statisk lastekapasitet 15 kg.

Valgfri skriveflate

SPESIFIKASJONER

Statisk belastning: 15kg
Produkttype: Skap/rackskuff
Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Avslutt	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Front finish
20110-054	1U	Pulverlakkert	1	Lysegrå	RAL 7035	

Katalognummer	Rackhøyde	Avslutt	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Front finish
20110-061	1U	Pulverlakkert	1			Eloksert
20110-180	1U	Pulverlakkert	1	Svart grå	RAL 7021	
20110-055	2U	Pulverlakkert	1	Lysegrå	RAL 7035	
20110-056	3U	Pulverlakkert	1	Lysegrå	RAL 7035	
20110-062	2U	Pulverlakkert	1			Eloksert
20110-063	3U	Pulverlakkert	1			Eloksert
20110-181	2U	Pulverlakkert	1	Svart grå	RAL 7021	
20110-182	3U	Pulverlakkert	1	Svart grå	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Type	Arbeider med
20110-054	Skuff	19-tommers kabinetter
20110-061	Skuff	19-tommers kabinetter
20110-180	Skuff	19-tommers kabinetter
20110-055	Skuff	19-tommers kabinetter
20110-056	Skuff	19-tommers kabinetter
20110-062	Skuff	19-tommers kabinetter
20110-063	Skuff	19-tommers kabinetter
20110-181	Skuff	19-tommers kabinetter
20110-182	Skuff	19-tommers kabinetter

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssett for 19 tommer separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE