

19 tomers utstys hylle, dybdejusterbar

Data Solutions



Schroff 19-tommers utstyrshylle med 10 kg blykapasitet hjelper rackledere med å assimilere kritisk utstyr inn i kabinettet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Dybde justerbar i 25 mm rutenett trinn, forover fremspring min. 26 mm.

Installasjonshøyde 2 U

Statisk lastekapasitet 15 kg.

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Hylle

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredde	Dybde	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Avslutt
20118-786	430mm	250mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert

Katalognummer	Bredde	Dybde	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Avslutt
20118-791	430mm	400mm	1	Lysegrå	RAL 7035	Pulverlakkert
20118-790	430mm	300mm	1	Lysegrå	RAL 7035	Pulverlakkert
20118-789	430mm	250mm	1	Lysegrå	RAL 7035	Pulverlakkert
20118-788	430mm	400mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert
20118-787	430mm	300mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert

Table 2/2

Katalognummer	Type
20118-786	Utstyrs hylle
20118-791	Utstyrs hylle
20118-790	Utstyrs hylle
20118-789	Utstyrs hylle
20118-788	Utstyrs hylle
20118-787	Utstyrs hylle

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE