

19-tommers frontpanel med hull for håndtak

Data Solutions



Definer enhetens fronter og side inns med Schroff 19-tommers frontpaneler. Schroff 19-tommers frontpaneler har ekstra hull for montering av håndtak og er tilgjengelig i 1 U til 6 U dimensions.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

19-tommers frontpaneler har ekstra hull for montering av håndtak

SPESIFIKASJONER

Rackbredde:	95HP
Materiale:	Aluminium
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde (D)	Håndtakstype	Avslutt	Montering	Pakkeantall
30219-161	1U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde (D)	Håndtakstype	Avslutt	Montering	Pakkeantall
40304-050	1U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1
30219-162	2U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1
40304-051	2U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1
30219-163	3U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1
30219-164	4U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1
40304-052	3U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1
30219-165	5U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1
40304-053	4U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1
30219-166	6U		Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1
40304-054	5U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1
40304-055	6U	3mm	Fremre håndtak	Eloksert	Skrue foran	1

Table 2/3

Katalognummer	Front finish	Bakutførelse	Behandlede kanter	EMC-skjerming	Høyde (H)	Type
30219-161	Eloksert	Eloksert	Nei	Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel
40304-050	Eloksert	Eloksert	Ja	Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel
30219-162	Eloksert	Eloksert	Nei	Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel
40304-051	Eloksert	Eloksert	Ja	Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel
30219-163	Eloksert	Eloksert	Nei	Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel

Katalognummer	Front finish	Bakutførelse	Behandlede kanter	EMC-skjerming	Høyde (H)	Type
30219-164	Eloksert	Eloksert	Nei	Nei	177mm	19-tommers frontpanel
40304-052	Eloksert	Eloksert	Ja	Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel
30219-165	Eloksert	Eloksert	Nei	Nei	221.4mm	19-tommers frontpanel
40304-053	Eloksert	Eloksert	Ja	Nei	177mm	19-tommers frontpanel
30219-166	Eloksert	Eloksert	Nei	Nei	265.9mm	19-tommers frontpanel
40304-054	Eloksert	Eloksert	Ja	Nei	221.4mm	19-tommers frontpanel
40304-055	Eloksert	Eloksert	Ja	Nei	265.9mm	19-tommers frontpanel

Table 3/3

Katalognummer	Bredde (W)
30219-161	483mm
40304-050	483mm
30219-162	483mm
40304-051	483mm
30219-163	483mm
30219-164	483mm
40304-052	483mm
30219-165	483mm
40304-053	483mm
30219-166	483mm

Katalognummer	Bredde (W)
40304-054	483mm
40304-055	483mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE