

3x temperatur og 1x fuktighetssensor

Data Solutions



3x temperatur og 1x fuktighetsprobe sensor for nVent-SCROFF-RackPower PDU-er.

FUNKSJONER

3x temperatur og 1x fuktighetssensor

Med 2 meter kabel og integrert magnet for enkel montering

For PDU-er i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot pluggbar for enkel integrasjon

Temperaturmåleområde 0 til 65 °C.

Temperaturmåling nøyaktighet +/- 2 %

Måleområde for fuktighet 10-90% RH, ikke-kondenserende

Nøyaktighet for måling av fuktighet +/- 5 %

Andre og tredje temperatursensor med 950 mm kabel

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Arbeider med	Høyde	Pakkeantall	Pluggtype	Avtakbar inngangskabel
EA9105	RackPower	270mm	1	RJ45	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE