

Feste for grenelinjesikringsrør

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Kan brukes med 3/8" eller 1/2" (M10 eller M12) gjengestang

Hurtiggrepklemme gjør måling og kutting av gjengestag enklere

Fjerner behovet for å kappe gjengestag iht. nøyaktige dimensjoner

Fungerer med grovkappet gjengestag og fjerner avgrading på rørsiden

Kan installeres med gjengestag over eller under ledningsrøret

Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)	Lengde (L)
---------------	----------------	-------	--------------------	---------------------	-----------	------------

CSBBRP0200E G	404480	50	60.3mm	10, 12	100.3mm	68.3mm
CSBBRP0125E G	404478	32	42.2mm	10, 12	82.6mm	50mm
CSBBRP0150E G	404479	40	48.3mm	10, 12	88.9mm	56.1mm
CSBBRP0100E G	404477	25	33.4mm	10, 12	73.7mm	41.4mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)
CSBBRP0200EG	404480	22.2mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2mm
CSBBRP0100EG	404477	22.2mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE