

Kabel til nettet av Rail mold bare, strøm

Data Solutions



FUNKSJONER

Utskiftingsform utviklet for installasjon av sporkretser og laskejording til den nøytrale aksen

Koblinger for strøm eller jordleder til nøytral akse

SPESIFIKASJONER

Materiale: Grafitt

Bond Terminal stil: W

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Jernbanetype	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Orientering
PBWy2LH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	35 mm ² konsentrisk	7.75mm	T20	Venstre hånd
PBWy2RH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	35 mm ² konsentrisk	7.75mm	T20	Høyre hånd
PBWx3RH	227045	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	50 mm ² Ropelay	9.27mm	T20	Høyre hånd

Katalognummer	Artikkelnummer	Jernbanetype	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Orientering
PBW2CLH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	1/0 konsentrisk	9.5mm	T20	Venstre hånd
PBW2CRH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	1/0 konsentrisk	9.5mm	T20	Høyre hånd
PBW2GLH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	2/0 konsentrisk	10.62mm	T20	Venstre hånd
PBW2GRH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	2/0 konsentrisk	10.62mm	T20	Høyre hånd
PBW2JLH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Venstre hånd
PBW2JRH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Høyre hånd
PBW2QLH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	4/0 konsentrisk	13.41mm	T20	Venstre hånd
PBW2QRH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	4/0 konsentrisk	13.41mm	T20	Høyre hånd
PBWS6LH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	3/0 kompositt	14.53mm	T20	Venstre hånd
PBWS6RH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	3/0 kompositt	14.53mm	T20	Høyre hånd
PBW2SLH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Venstre hånd
PBW2SRH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Høyre hånd
PBWX5LH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Venstre hånd
PBWX5RH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Høyre hånd

Katalognummer	Artikkelnummer	Jernbanetype	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Orientering
PBWX7LH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Venstre hånd
PBWX7RH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Høyre hånd
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Venstre hånd
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Høyre hånd
PBW2WLH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Venstre hånd
PBW2WLK1LH		LK1 bæreskinne	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Venstre hånd
PBW2WLK1RH		LK1 bæreskinne	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Høyre hånd
PBW2WRH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Høyre hånd
PBWX8LH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Venstre hånd
PBWX8RH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Høyre hånd
PBW3FRH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20	Høyre hånd
PBWX902LH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Venstre hånd
PBWX902RH		85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Høyre hånd
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Venstre hånd
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Høyre hånd

Katalognummer	Artikkelnummer	Jernbanetype	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Orientering
PBW3SLH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Venstre hånd
PBW3SLK1LH		LK1 bæreskinne	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Venstre hånd
PBW3SLK1RH		LK1 bæreskinne	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Høyre hånd
PBW3SRH		85 lb til 141 lb T- skinneseksjoner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Høyre hånd

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE