

# Kabel til nettet av Rail mold bare, signal

## Data Solutions



### FUNKSJONER

Utskiftingsform utviklet for installasjon av sporkretser og laskejording til den nøytrale aksen

### SPESIFIKASJONER

**Jernbanetype:** 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner

**Materiale:** Grafitt

Table 1/1

| Katalognummer | Bond Terminal stil | Sjåførens størrelse            | Lederens ytre diameter, nominell | Sveiserstil | Orientering  |
|---------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| SBB200CLH     | 1-tommers arkfane  | 3/16-tommers Bondstrand        | 4.76mm                           | TB5, T21    | Venstre hånd |
| SBB200CRH     | 1-tommers arkfane  | 3/16-tommers Bondstrand        | 4.76mm                           | TB5, T21    | Høyre hånd   |
| SBW3150BLH    | 1-tommers arkfane  | 3/16-tommers Bondstrand        | 4.76mm                           | TB5         | Venstre hånd |
| SBW3150BRH    | 1-tommers arkfane  | 3/16-tommers Bondstrand        | 4.76mm                           | TB5         | Høyre hånd   |
| SBB200YLH     | 1-tommers arkfane  | 16 mm <sup>2</sup> konsentrisk | 5.18mm                           | T21, TB5    | Venstre hånd |

| Katalognummer | Bond Terminal stil | Sjåførensstørrelse             | Lederens ytre diameter,nominell | Sveiserstil | Orientering  |
|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| SBB200YRH     | 1-tommers arkfane  | 16 mm <sup>2</sup> konsentrisk | 5.18mm                          | T21, TB5    | Høyre hånd   |
| SBB200XRH     | 1-tommers arkfane  | 25 mm <sup>2</sup> strandet    | 6.6mm                           | TB5, T21    | Høyre hånd   |
| SBB200PLH     | 1-tommers arkfane  | 35 mm <sup>2</sup> strandet    | 7.75mm                          | TB5, T21    | Venstre hånd |
| SBB200PRH     | 1-tommers arkfane  | 35 mm <sup>2</sup> strandet    | 7.75mm                          | TB5, T21    | Høyre hånd   |
| SBWW6LH       | Feltprodusert      | 50 mm <sup>2</sup> solid       | 8mm                             | T21         | Venstre hånd |
| SBWW6RH       | Feltprodusert      | 50 mm <sup>2</sup> solid       | 8mm                             | T21         | Høyre hånd   |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**