

Cool-veggstativ, hvit, DCHL-W

Data Solutions



nVent Data Solutions Wall-of-Cool-stativ er en modulær støttestruktur designet for å distribuere og sette i gang bakdørkjølere med full kapasitet, uten å være avhengig av en bygningskonstruksjon for stabilitet. Den permanente strukturen gjør det mulig å rulle nettverksskap direkte opp til stativet og sikre det med en klemme for enkel stativ-og-rull-posisjonering.

FUNKSJONER

10-måls ramme i bløttstål, sveiset konstruksjon med innvendig flens av bløttstål, på 12-mål.

Enkel installasjon for å muliggjøre installasjon for én person. Designet for å være forankret til gulvet for å stå stødig

Festepunkter er tilgjengelige for å støtte øvrig kabelvei.

Funksjoner som kan kobles sammen for å støtte en komplett vifteveggdesign for stativ- og rulldistribusjon.

Integreres direkte med standard nVent RDHX Pro uten modifikasjoner samt andre tredjeparts stativprodusenter.

En vurdert og velprøvd løsning med UL-stabilitet for å sørge for sikkerhet.

Kompatibel med øvre og nedre materapplikasjoner med en hevet gulvslangeinngang.

Utførelsene inkluderer RAL9003 (hvit).

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Produktserie	Bredde	Dybde	Høyde	Beskyttelsesgrad
DWC42U600W	Luft-/væskevarmevekslere	Kjøling	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750W	Luft-/væskevarmevekslere	Kjøling	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800W	Luft-/væskevarmevekslere	Kjøling	800mm	368mm	2046mm	UL2416

Katalognummer	Produkttype	Produktserie	Bredde	Dybde	Høyde	Beskyttelsesgrad
DWC48U600W	Luft-/væskevarmevekslere	Kjøling	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750W	Luft-/væskevarmevekslere	Kjøling	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800W	Luft-/væskevarmevekslere	Kjøling	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/2

Katalognummer	Materiale	Farge	Fargekode	Overflate	Tykkelse	Vekt
DWC42U600W	Lakkert stål	Hvit	RAL 9003	Pulverbelagt	2.59mm	49.9kg
DWC42U750W	Lakkert stål	Hvit	RAL 9003	Pulverbelagt	2.59mm	49.9kg
DWC42U800W	Lakkert stål	Hvit	RAL 9003	Pulverbelagt	2.59mm	40.82kg
DWC48U600W	Lakkert stål	Hvit	RAL 9003	Pulverbelagt	2.59mm	45.36kg
DWC48U750W	Lakkert stål	Hvit	RAL 9003	Pulverbelagt	2.59mm	58.97kg
DWC48U800W	Lakkert stål	Hvit	RAL 9003	Pulverbelagt	2.59mm	54.43kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE