

Tørrkontaktkabel

Data Solutions



Tørrkontaktkabel for tilkobling av i/O-sensorer, f.eks. røyk til nVent-rackPower PDU-er.

FUNKSJONER

Tørrkontaktkabel for tilkobling av i/O-sensorer, f.eks. røyk

1 m kabel til sensorboks med integrert magnet for enkel montering og 1,8 m tilkoblingskabel

For PDU-er i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot pluggbar for enkel integrasjon

Driftstemperaturområdet 0 til 65 °C.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Arbeider med	Høyde	Pakkeantall	Pluggtype	Avtakbar inngangskabel
EA9110	RackPower	260mm	1	RJ45	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE