


Elektrisk jordingsstang, Åpen, 18 Connections, 0 Number of Disconnects, 1,050 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EEB18C506D0A



FUNKSJONER

Sørger for et praktisk, enkelt punkt for jording og kobling

Samleskinner med frakoblingskoblinger gjør det mulig med praktisk testing av jordingssystemet

Høy ledeevne, hardtrukket, elektrolytisk robust kopper iht. EN 13601

Inkluderer halogenfrie polyamidisolatorer, festemidler i rustfritt stål (EN 1.4401) og monteringsbraketter

Samleskinnene kan designes og produseres iht. kundens spesifikasjoner

PRODUKTEGENSKAPER

Samsvarer med: IEC® EN 62561-1:2017 KLASSE H.

Materiale: Kobber

Avslutt: Bare

Antall forbindelser: 18

Antall frakoblinger: 0

Gjengestørrelse (TS): M10

Høyde (H): 94mm

Lengde (L): 1050mm

Bredde 1 (W1): 100mm

Bredde 2 (W2): 50mm

Tykkelse (T): 6mm


A: 50mm

Vekt på enhet: 4.54kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fortinnet finish er 8 mikroner i henhold til ASTM B545 serviceklasse «C» for korrosive miljøer.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE