

Skinnenettformklemme, justerbar, T20

Sveisemetode, 89 mm Sveiseform størrelse, 600 mm Maks Klemmeåpning

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBC105P



FUNKSJONER

Justerbar for en rekke bruksområder, inkludert krysspisser og brytere

Lett i vekt og enkel i bruk

Kan også brukes på standard (enkel) skinne

SBC105RR gir forbedret sikkerhet med ikke-skarpe profiler og reflekterende tap for høy synlighet

PRODUKTEGENSKAPER

Sveiserstil: T20

Mold størrelse: 89 mm

Kjeveåpning: 600mm max

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE