

Spesielt sporarbeide kun form, strøm, 250 kcmil Flertrådet, Venstre side

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBJT52WLHM



FUNKSJONER

Utskiftingsformer utviklet for jording av strukturer i strømjordingsapplikasjoner

For bruk med fabrikkformede terminaler

Tilgjengelig i både venstre eller høyre orientering

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Grafitt

Bond Terminal stil: J

Jernbanetype: Kranskinneprofiler

Sjåførens størrelse: 250 kcmil Ropelay

Lederens ytre diameter, nominell: 19.05mm

Sveiserstil: T5

Orientering: Venstre hånd

Bare mold: Ja

Sveisemateriale: PB90 eller PB90PLUSF80, selges separat

Håndter klemme: B323BX, selges separat

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE