


Fire-polt dist.blokk med gjengestenger, 125 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TR-125A



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

I samsvar med RoHS

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 563150

Materiale: Kobber; Glassfiberforsterket polyamid; Plexiglass

Maks arbeidsspenning, IEC (UI): 1000

Toppkortslutningsstrøm (IPK): 40kA

Kortsiktig motstår strøm (Icw) 1s.: 8.4kA

Linje side antall tilkoblinger: 1

Antall koblinger på lastsiden: 5

Trådstørrelse 1 (TS1): M5

Trådstørrelse 2 (TS2): M6

Dybde (D): 117mm

Høyde (H): 126mm

Bredde (W): 150mm

Vekt på enhet: 0.68kg

Brennbarhetsvurdering: UL® 94V-0


Samsvarer med: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE