



Velcro®-stripe 12 x 300 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20118-624



nVent borrelås-strimmel tillater ledninger med en diameter på opptil 90 mm, og er en av de enkleste kabelbundløsningene.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Lengde 300 mm (for kabelbunter med maks. 90 mm diameter)

A = 25 mm, B = 35 mm, C = 300 mm, D = 12 mm.

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Borrelås og loopfeste

Type: Kabelbånd

Arbeider med: Varistar CP

Materiale: Polyetylen; Polyamid

Net Weight: 0.025kg

Pakkeantall: 10

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE