



Varistar CP Mobile Cabinet Frame, 38 U, 1800H, 800W, 900D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20630-225



Varistar-sveiset stålramme for statiske lastkrav. For integrering av ETSI-er eller monteringsplate på 19 tommer. For mobile applikasjoner.

FUNKSJONER

Sveiset, pulverlakkert, svart grå, RAL 7021

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 38U

Høyde: 1800mm

Bredde: 800mm

Dybde: 900mm

Pakkeantall: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Samsvarer med: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Dynamisk belastning: 1000kg

Rammemateriale: Stål

Materiale: Stål

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttype: Skap/rackramme

Statisk belastning: 1600kg

Type: Mobil

Arbeider med: Varistar CP

Net Weight: 40.375kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE