

Vegg av kjølig rack, DCHL-W, 2046x600x368, hvit, stål

Data Solutions

KATALOGNUMMER

DWC42U600W



nVent data Solutions veggmontert rack er en modulær støttestruktur designet for å distribuere og sette i gang bakdørkjølere med full kapasitet uten å stole på en bygningskonstruksjon for stabilitet. Den permanente strukturen gjør det mulig å rulle nettverksskap direkte opp til rack og sikret med en klemme for enkel rack-and-roll posisjonering.

FUNKSJONER

10-gauge mild stålramme, sveiset konstruksjon med 12-gauge mild stål innvendig flens.

Enkel installasjon for å tillate en person installasjon. Designet for å være forankret til gulvet for selvforsyning

Festepunkter som er tilgjengelige for å støtte kabelveien over hodet.

Gangable funksjoner for å støtte en komplett vifteveggdesign for rack- og rulldistribusjon.

Integreres direkte med standard nVent RDHX PRO uten modifikaitons samt andre tredjeparts rack produsenter.

Velprøvd UL-stabilitet vurdert løsning for å sikre sikkerhet.

Kompatibel med øvre og nedre materapplikasjoner med en hevet gulvslangeinngang.

Utførelsene inkluderer RAL9003 (hvit).

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Varmeveksler for luft/væske

Produktfamilie: Kjøling

Bredde: 600mm

Dybde: 368mm

Høyde: 2046mm

Beskyttelsesgrad: UL2416

Materiale: Mild stål

Farge: Hvit

Fargekode: RAL 9003

Avslutt: Pulverlakkert

Tykkelse: 2.59mm

Vekt: 49.9kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE