

Enkel temperatur- og fuktighetssensor

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EA9103



Enkel temperatur og fuktighet probe Sensor for nVent SCROFF RackPower PDU-er.

FUNKSJONER

Enkel temperatur- og fuktighetssensor

Med 2 meter kabel og integrert magnet for enkel montering

For PDU-er i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot pluggbar for enkel integrasjon

Temperaturmåleområde 0 til 65 °C.

Temperaturmåling nøyaktighet +/- 2 %

Måleområde for fuktighet 10-90% RH, ikke-kondenserende

Nøyaktighet for måling av fuktighet +/- 5 %

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Sensor

Arbeider med: RackPower

Høyde: 270mm

Pakkeantall: 1

Pluggtype: RJ45

Produktfamilie: Logikk

Avtakbar inngangskabel: Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE