

GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0311



Modulær, kompakt PDU. Ultra-low profil design

FUNKSJONER

Enlogic Basic Power Distribution-enheter muliggjør strøm i skap, i tillegg til stativer med åpen ramme og veggmonterte skap

Inngangsspenning 230 VAC, 1-fase

C13 og C19 uttak

1RU aluminiumsprofil

Justerbar verktøyløs montering

PRODUKTEGENSKAPER

Produktfamilie: Logikk

Type: Grunnleggende PDU

Produkttype: Socket Strip

Sokkeltype: (12) C13

Antall socket: 12

Farge: Svart

Kretsbyter: Ingen kretsbyter

Bytt uttak: Nei

Antall kretsbytere: 0

Effektvurdering: 3,7 kVA

Plassering av inngangskabel: Frontmating

Inngangsspenning: 200 – 240V

Fase: 1 PH.

Avbryt vurderingen: 5kAIC

Maks. Effektinngang: 3,68 kVA

Nominell spenning: 230V

Av/på-bryter er inkludert: Nei

Utgangsspenning: 230VAC

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 16 A.

Pluggtype: IEC 60309 316P6 (IP44)

Rackenheter: 1U

Avtakbar inngangskabel: Ja

Måletype: Ingen

Materiale: Stål

Avslutt: Pulverlakkert

Høyde: 43mm

Bredde: 444mm

Dybde: 41mm

Vekt: 2.25kg

Pakkeantall: 1

Lengde på inngangskabel: 3m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE