

Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-pH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1330



Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design

FUNKSJONER

Enlogic EN1xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekten til hele PDU og sørger for overvåking av enhetsnivå i faktureringsgrad

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-strømredundanselsløsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 230 VAC, 1-fase

C13, C19-uttak

PRODUKTEGENSKAPER

Produktfamilie: Logikk

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Socket Strip

Sokkeltype: (28) C13; (6) C19

Antall socket: 34

Farge: Svart

Kretsbyrter: 16 A, 1-polet, Hy-Mag

Bytt uttak: Nei

Antall kretsbyrtere: 2

Plassering av inngangskabel: Toppmating

Inngangsspenning: 200 – 240V

Fase: 1 PH.

Avbryt vurderingen: 5kAIC

Maks. Effektinngang: 7,44 kVA

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 32 A.

Utgangsspenning: 200 – 240VAC

Rackenheter: 0U

Pluggtype: IEC 60309 32P6 (IP44)

Måletype: Inndata

Avtakbar inngangskabel: Nei

Pakkeantall: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE