

Enlogic-inngangsmåling, utkoblet PDU EN2-serien

Data Solutions

Advantage Series-inngangsmålt, uttaksvitsjet PDU-familie tilbyr energi



FUNKSJONER

IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon

UL 2900-1-sertifisert for sikkerhetsprogramvare for nettforbindelsesprodukter

To nettverkstilkoblingsporter: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) og 1x (10/100 Mbps) tilkobling / IP-adresse

Ethernet kaskade opptil 64 PDU-er. Hver PDU kan gi likestrøm tilstrekkelig til å drive netowrk ledelse elektronikk

Dual Ethernet-porter for redundante nettverkskommunikations

Ekstern tilkobling via HTTP(er), IPv4 og IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

DATAEFFEKTIV REACT-rammeverk med støtte for native mobile enheter

NMC (verktøyfritt, varmt swappbart Network Management Card) med Cortex A-5 for mikroprosessering og minne som kan installeres både oppreist og opp-ned for topp- eller bunnstrøminnganger

Kantfargen på NMC-skjermen kan programmeres av brukeren for å identifisere strømkilden via PDU

NMC støtter opptil 10 digitale sensorer for miljø- og/eller elektronisk låseovervåking

Visningsspråk inkluderer engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, koreansk, japansk og kinesisk (forenklet)

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilie	Type	Produkttype	Sokkeltype	Antall socket	Farge
EN2951	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C 21	42	Svart

Katalognummer	Produktfamilie	Type	Produkttype	Sokkeltype	Antall socket	Farge
EN2990	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) låsing C13/C15, (24) låsing C13/C15/C19/C 21	48	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Bytt uttak	Kabellengde	Kretsbyrter	Effektvurdering	Antall kretsbyrtere	Avbryt vurderingen
EN2951	Ja	1800mm	20 A, 2-polet, Hy-MagA	14,4 kVA	6	5kAIC
EN2990	Ja	1800mm	20 A, 1-polet, Hy-MagA	57,6 kVA Nord- Amerika, 69 kVA International	24	

Table 3/6

Katalognummer	Inngangsspenn ing	Fase	Nominell utgangseffekt	Nominell spenning	Antall utgangsspenni nger	Antall faser
EN2951	208V	3 pH delta	208VAC	208V	42	3
EN2990			230VAC	415V		

Table 4/6

Katalognummer	Av/på-bryter er inkludert	Strømstyrke (reduert strømstyrke)	Utgangsspenni ng	Rackenheter	Pluggtype	Måletype
EN2951	Ja	50 A (40 A)	208VAC	0U	CS8365	Inndata
EN2990	Ja	100 A (80 A) Nord-Amerika, 100 internasjonale	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Inndata

Table 5/6

Katalognummer	Avtakbar inngangskabel	Materiale	Avslutt	Høyde	Bredde	Dybde
EN2951	Nei	Stål	Pulverlakkert	1826mm	56mm	75mm

Katalognummer	Avtakbar inngangskabel	Materiale	Avslutt	Høyde	Bredde	Dybde
EN2990	Nei	Stål	Pulverlakkert	2030mm	85mm	85mm

Table 6/6

Katalognummer	Vekt	Pakkeantall	Lengde på inngangskabel
EN2951	13kg	1	1.8m
EN2990		1	1.8m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Garanti: nVent Enlogics medfølgende utstyr skal være fri for produksjonsfeil i en periode på fem (5) år fra fakturadatoen til den opprinnelige kjøperen.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE