

Enlogic-inngang målt PDU EN1-serien

Data Solutions



Advantage Series-serien med inngangsmålte PDU-enheter tilbyr energimåling med avanserte alternativer for strøm- og miljøovervåking. Omfattende overvåking på både inngangsfase og effektbryternivå gir avanserte varsler om potensielle overbelastninger. Måling av faktureringsgrad gir nøyaktige data om strømforbruk for optimalisering av energiforbruk. Den utskiftbare nettverkskontrolleren har Gigabit og redundant ethernet-kommunikasjon med avansert støtte for eksterne miljøsensorer og tilgangsløsninger for racksikkerhet.

FUNKSJONER

Svart pulverlakkert chassis

IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon.

UL 2900-1-sertifisert for sikkerhetsprogramvare for nettforbindelsesprodukter.

To nettverkstilkoblingsporter: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) og 1x (10/100 Mbps) tilkobling / IP-adresse

Ethernet kaskade opptil 64 PDU-er

Hver PDU kan gi likestrøm tilstrekkelig til å drive netowrk ledelse elektronikk

Dual Ethernet-porter for redundante nettverkskommunikations

Ekstern tilkobling via HTTP(er), IPv4 og IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

DATAEFFEKTIV REACT-rammeverk med støtte for native mobile enheter

NMC (verktøyfritt, varmt swappbart Network Management Card) med Cortex A-5 for mikroprosessering og minne som kan installeres både oppreist og opp-ned for topp- eller bunnstrøminnganger

Kantfargen på NMC-skjermen kan programmeres av brukeren for å identifisere strømkilden via PDU

NMC støtter opptil 10 digitale sensorer for miljø- og/eller elektronisk låseovervåking

Visningsspråk inkluderer engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, koreansk, japansk og kinesisk (forenklet)

SPESIFIKASJONER

Table 1/5

Katalognummer	Produktfamilie	Type	Produkttype	Sokkeltype	Antall socket	Farge
---------------	----------------	------	-------------	------------	---------------	-------

EN1361	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(9) C13/C15/C19/C21	9	Svart
EN19HD	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Svart

Table 2/5

Katalognummer	Bytt uttak	Kabellengde	Effektvurdering	Kretsbyrter	Antall kretsbyrtere	Fase
EN1361	Nei	3000mm	3,7 kVA	Ingen kretsbyrter	0	1 PH.
EN19HD	Nei	1800mm	57,6 kVA Nord-Amerika, 69 kVA International	20 A, 1-polet, Hy-MagA	18	

Table 3/5

Katalognummer	Nominell utgangseffekt	Nominell spenning	Antall utgangsspenninger	Av/på-bryter er inkludert	Utgangsspennings	Strømstyrke (reduert strømstyrke)
EN1361	230VAC	230V	12	Nei	230VAC	16 A.
EN19HD	230VAC	415V	36	Nei	208 – 230VAC	100 A (80 A) Nord-Amerika, 100 internasjonale

Table 4/5

Katalognummer	Pluggtype	Rackenheter	Avtakbar inngangskabel	Måletype	Materiale	Avslutt
EN1361	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Ja	Inndata	Stål	Pulverlakkert
EN19HD	IEC 60309 5125P6W (IP67)	0U	Nei	Inndata	Stål	Pulverlakkert

Table 5/5

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Pakkeantall	Lengde på inngangskabel
EN1361	43mm	444mm	269mm	4.4kg	1	3m
EN19HD	1750mm	59mm	87mm		1	1.8m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Garanti: nVent Enlogics medfølgende utstyr skal være fri for produksjonsfeil i en periode på fem (5) år fra fakturadatoen til den opprinnelige kjøperen.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE