

Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6-serien

Data Solutions

Advantage-serien med forbruksmåler, uttakslått PDU-familie tilbyr energimåling med avanserte alternativer for strøm- og miljøovervåking og ekstern av/på-bryter for uttak. Omfattende overvåking i inngangsfasen, effektbryter og individuelle uttaksnivåer gir avanserte varsler om potensielle overbelastninger. Måling av faktureringsgrad gir nøyaktige data om strømforbruk for optimalisering av energiforbruk. Den utskiftbare nettverkskontrolleren har Gigabit og redundant ethernet-kommunikasjon med avansert støtte for eksterne miljøsensorer og tilgangsløsninger for racksikkerhet.

FUNKSJONER

IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon.

UL 2900-1-sertifisert for sikkerhetsprogramvare for nettforbindelsesprodukter.

To nettverkstilkoblingsporter: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) og 1x (10/100 Mbps) tilkobling / IP-adresse

Ethernet kaskade opptil 64 PDU-er

Hver PDU kan gi likestrøm tilstrekkelig til å drive netowrk ledelse elektronikk

Dual Ethernet-porter for redundante nettverkskommunikations

Ekstern tilkobling via HTTP(er), IPv4 og IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

DATAEFFEKTIV REACT-rammeverk med støtte for native mobile enheter

NMC (verktøyfritt, varmt swappbart Network Management Card) med Cortex A-5 for mikroprosessering og minne som kan installeres både oppreist og opp-ned for topp- eller bunnstrøminnganger

Kantfargen på NMC-skjermen kan programmeres av brukeren for å identifisere strømkilden via PDU

NMC støtter opptil 10 digitale sensorer for miljø- og/eller elektronisk låseovervåking

Visningsspråk inkluderer engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, koreansk, japansk og kinesisk (forenklet)

SPESIFIKASJONER

Table 1/5

Katalognummer	Produktfamilie	Type	Produkttype	Sokkeltype	Antall socket	Farge
---------------	----------------	------	-------------	------------	---------------	-------

EN6833	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13, (12) C19	36	Svart
EN6883	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(18) låsing C13/C15, (18) låsing C13/C15/C19/C21	36	Svart
EN6908	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13, (12) C19	36	Svart
EN6959	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Svart
EN6990	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) låsing C13/C15, (24) låsing C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN69HA	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) låsing C13/C15, (24) låsing C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN69HB	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Svart

Table 2/5

Katalognummer	Bytt uttak	Effektvurdering	Kabellengde	Kretsbyrter	Antall kretsbyrtere	Nominell spenning
EN6833	Ja	17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA International	3000mm	20 A, 1-polet, Hy-MagA	6	415V
EN6883	Ja	17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA International	3000mm	20 A, 1-polet, Hy-MagA	6	415V
EN6908	Ja	34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA International	3000mm	20 A, 1-polet, Hy-MagA	12	415V
EN6959	Ja	34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA International	1800mm	20 A, 1-polet, Hy-MagA	12	415V

Katalognummer	Bytt uttak	Effektvurdering	Kabellengde	Krets Bryter	Antall krets brytere	Nominell spenning
EN6990	Ja	57,6 kVA Nord-Amerika, 69 kVA International	1800mm	20 A, 1-polet, Hy-MagA	16	415V
EN69HA	Ja	57,6 kVA Nord-Amerika, 69 kVA International	1800mm	20 A, 1-polet, Hy-MagA	16	415V
EN69HB	Ja	57,6 kVA Nord-Amerika, 55,2 kVA International	1800mm	20 A, 1-polet, Hy-MagA	12	415V

Table 3/5						
Katalognummer	Nominell utgangseffekt	Antall utgangsspenninger	Strømstyrke (reduert strømstyrke)	Rackenheter	Av/på-bryter er inkludert	Utgangsspenning
EN6833	230VAC	36	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 internasjonale	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6883	230VAC	36	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 internasjonale	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6908	230VAC	36	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 internasjonale	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6959	230VAC	36	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 internasjonale	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6990	230VAC		100 A (80 A) Nord-Amerika, 100 internasjonale	0U	Ja	208 – 230VAC
EN69HA	230VAC		100 A (80 A) Nord-Amerika, 100 internasjonale	5U	Ja	208 – 230VAC
EN69HB	230VAC	36	100 A (80 A) Nord-Amerika, 80 internasjonale	3U	Ja	208 – 230VAC

Table 4/5

Katalognummer	Måletype	Pluggtype	Avtakbar inngangskabel	Materiale	Avslutt	Høyde
EN6833	Utløp	IEC 60309 530P6/532P6	Nei	Stål	Pulverlakkert	1679mm
EN6883	Utløp	Dobbel IEC60309 530/532P6 (IP44)	Nei	Stål	Pulverlakkert	1720mm
EN6908	Utløp	Dobbel IEC 60309 560P6/563P6	Nei	Stål	Pulverlakkert	1780mm
EN6959	Utløp	IEC 60309 560P6/563P6	Nei	Stål	Pulverlakkert	1720mm
EN6990	Utløp	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nei	Stål	Pulverlakkert	2030mm
EN69HA	Utløp	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nei	Stål	Pulverlakkert	222mm
EN69HB	Utløp	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nei	Stål	Pulverlakkert	132mm

Table 5/5

Katalognummer	Bredde	Dybde	Vekt	Pakkeantall	Lengde på inngangskabel
EN6833	56mm	75mm	12.23kg	1	3m
EN6883	56mm	75mm		1	3m
EN6908	56mm	75mm	14kg	1	3m
EN6959	56mm	75mm		1	1.8m
EN6990	85mm	85mm	25.3kg	1	1.8m
EN69HA	444mm	269mm	22.2kg	1	1.8m
EN69HB	444mm	269mm		1	1.8m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Garanti: nVent Enlogics medfølgende utstyr skal være fri for produksjonsfeil i en periode på fem (5) år fra fakturadatoen til den opprinnelige kjøperen.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE