

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions

Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling.
Ultra-low profil design



FUNKSJONER

Enlogic EN6xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekt og strøm til hvert enkelt uttak og tilbyr fjernveksling av enkeltuttak, og sørger for overvåking av faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-strømredundanselsøsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13, C19-uttak

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antall kontakter	Farge
EN6402	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Svart
EN6450	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN6403	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(30) C13, (6) C19	36	Svart
EN6808	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Svart

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antallkontakter	Farge
EN6810	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13, (12) C19	36	Svart
EN6850	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN6880	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(21) låsing C13/C15, (21) låsing C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN6910	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C19	48	Svart
EN6950	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN6980	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(18) låsing C13/C15, (18) låsing C13/C15/C19/C21	36	Svart
EN6812	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(36) C13, (12) C19	48	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Kretsbyrter	Utganger med bryter	Kretsbyrtermengde	Strømnivå	Strømklassifisering	Plassering av inngangskabel
EN6402	Ingen kretsbyrter	Ja	0		11,0 kVA	Toppmating
EN6450	Ingen kretsbyrter	Ja	0		11,5 kVA Nord-Amerika, 11,0 kVA International	Toppmating
EN6403	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	0			Toppmating
EN6808	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	6		22,0 kVA	Toppmating
EN6810	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	6		22,0 kVA	Toppmating

Katalognummer	Kretsbyrter	Utganger med bryter	Kretsbyrtermengde	Strømnivå	Strømklassifisering	Plassering av inngangskabel
EN6850	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	6		17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA International	Toppmating
EN6880	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	6		17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA International	Toppmating
EN6910	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	16		34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA International	Toppmating
EN6950	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	12		34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA International	Toppmating
EN6980	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	12		34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA International	Toppmating
EN6812	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	6	32A		Toppmating

Table 3/6

Katalognummer	Maks. inngangseffekt	Inngangsspenn ing	Fase	Av/på-bryter inkludert	Nominell spenning	Utgangsspenn ing
EN6402	11,0 kVA	380 – 415V	3 PH.	Ja	415V	230VAC
EN6450	11,5 / 11,0 kVA	380 – 415V	3 PH.	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6403	11,0 kVA	400V	3 PH WYE			200 – 240VAC
EN6808	22,0 kVA	380 – 415V	3 PH.	Ja	415V	230VAC
EN6810	22,0 kVA	380 – 415V	3 PH.	Ja	415V	230VAC
EN6850	17,3 / 22,1 kVA	380 – 415V	3 PH.	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6880	17,3 / 22,1 kVA	380 – 415V	3 PH.	Ja	415V	208 – 230VAC

Katalognummer	Maks. inngangseffekt	Inngangsspenn ing	Fase	Av/på-bryter inkludert	Nominell spenning	Utgangsspenn ing
EN6910	34,6 / 43,5 kVA	380 – 415V	3 PH.	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6950	34,6 / 43,5 kVA	380 – 415V	3 PH.	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6980	34,6 / 43,5 kVA	380 – 415V	3 PH.	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6812	22,0 kVA	400V	3 PH WYE			200 – 240VAC

Table 4/6						
Katalognummer	Pluggtype	Strømstyrke (redusert strømstyrke)	Uttakbar inngangskabel	Rackenheter	Materiale	Overflate
EN6402	IEC 60309 516P6 (IP44)	16 A.	Nei	0U	Stål	Pulverlakkert
EN6450	IEC 60309 520P6/516P6	20 A (16 A) Nord-Amerika, 16 internasjonale	Nei	0U	Stål	Pulverlakkert
EN6403	IEC 60309 516P6 (IP44)	16 A.	Nei	0U		
EN6808	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A.	Nei	0U	Stål	Pulverlakkert
EN6810	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A.	Nei	0U	Stål	Pulverlakkert
EN6850	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 internasjonale	Nei	0U	Stål	Pulverlakkert
EN6880	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 internasjonale	Nei	0U	Stål	Pulverlakkert
EN6910	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 internasjonale	Ja	0U	Stål	Pulverlakkert
EN6950	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 internasjonale	Nei	0U	Stål	Pulverlakkert

Katalognummer	Pluggtype	Strømstyrke (redusert strømstyrke)	Uttakbar inngangskabel	Rackenheter	Materiale	Overflate
EN6980	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 internasjonale	Nei	0U	Stål	Pulverlakkert
EN6812	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A.	Nei	0U		

Table 5/6						
Katalognummer	Målingstype	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Antall pakker
EN6402	Utløp	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN6450	Utløp	1490mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6403	Utløp					1
EN6808	Utløp	1780mm	52mm	53mm	10.22kg	1
EN6810	Utløp	1780mm	85mm	53mm	8.72kg	1
EN6850	Utløp	1780mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6880	Utløp	1780mm	56mm	75mm	11.62kg	1
EN6910	Utløp	2260mm	56mm	75mm	17.04kg	1
EN6950	Utløp	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1
EN6980	Utløp	1826mm	56mm	95mm	14.53kg	1
EN6812	Utløp					1

Table 6/6		
Katalognummer	Lengde på inngangskabel	Nominelt avbrudd
EN6402	3m	

Katalognummer	Lengde på inngangskabel	Nominelt avbrudd
EN6450	1.8m	
EN6403		5kAIC
EN6808	3m	
EN6810	3m	
EN6850	1.8m	
EN6880	1.8m	
EN6910	1.8m	
EN6950	1.8m	
EN6980	1.8m	
EN6812		5kAIC

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE