

Joint Bond T7 komplett Welder pair, signal

Data Solutions



FUNKSJONER

Fullstendig sveisermontering gir en bekvem metode for å feste laskejording til skinnhodet, på tvers av skjøten

Kobling gjøres innen laskens omfang

Inkluderer formrengjørere og flinttenner

SPESIFIKASJONER

Jernbanetype: 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner

Materiale: Stål; Grafitt

Table 1/1

Katalognummer	Bond Terminal stil	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil
SBHFT7E	Hodet fritt	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	Hodet fritt	5/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	3/4-tommers flik	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7G	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7

Katalognummer	Bond Terminal stil	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil
SBXST7D	3/4-TOMMERS XS	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7B	1-tommers arkfane	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	T7

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE