

Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U-skuff

Data Solutions



Designet for standard 19-tommers rackmontering designet for komfort robust design for tung bruk eller tøffe omgivelser

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Uttrekkbar 17-tommers TFT-fargeskjerm chassis, 1 U (oppløsning 1280 x 1024, kobles til VGA-grensesnitt)

Tastatur med forskjellig tastaturopsett (kobles til via USB)

Integrert styreflate (kobles til via USB)

Spenningsforsyning: Bred inngang (nominell nettspenning 110 til 240 VAC), spenningsforsyning 12, 24 og 48 VDC på forespørsel

Dybde-justerbar montering for forskjellige plasser på serverpanel / glidefester; monteringsdybde (dimensjon c = avstand på 19-tommers profiler): Dimensjon c 470 ... 740 mm.

SPESIFIKASJONER

Dybde: 470mm

Produkttype: Skap/rackskuff

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Type	Arbeider med
---------------	-----------	-------------	-------	-----------	------	--------------

60118-580	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Skjerm, tastatur, pekeplate	19-tommers kabinetter
60118-582	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Skjerm, tastatur, pekeplate	19-tommers kabinetter
60118-581	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Skjerm, tastatur, pekeplate	19-tommers kabinetter

Table 2/2

Katalognummer	Tastaturtype
60118-580	QWERTY UK
60118-582	AZERTY
60118-581	QWERTZ

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Flere versjoner på forespørsel. Med styrekule eller numerisk flate.

Andre tastaturopsett se brukerhåndboken.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE