

Neutral Bar for TD Distribution Blocks

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Halogen free

RoHS compliant


Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	NB-125A	NB-160A
Artikkelnummer	563841	563201
Maks. strømnivå, IEC	125A	160A

Katalognummer	NB-125A	NB-160A
Kortsiktig strømtåling (Icw), 1s	4.5kA	6.2kA
Topp kortslutningsstrøm (Ipk)	30kA	35kA
Antall tilkoblinger på ledningsside	3	4
Kompakt trådet ledningsstørrelse på inngangsside	10 - 25 mm ²	10 - 35 mm ²
Flertrådet ledningsstørrelse på inngangsside – hylse	6 – 16mm ²	10 – 25mm ²
Antall tilkoblinger på belastningsside	9	10
Kompakt flertrådet ledningsstørrelse for belastningsside	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 16 mm ²
Flertrådet ledningsstørrelse for belastningsside – hylse	1,5 – 6 mm ²	1,5 – 16 mm ²
Dybde (D)	37.4mm	41.4mm
Høyde (H)	34.3mm	34.3mm
Bredde (W)	142mm	170mm
Enhetsvekt	0.17kg	0.2kg
For bruk med	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Antennbarhetsvurdering	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Samsvarer med	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE