

nVent ERIFLEX Flexbus HCBC Plate with PE Connection

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Rigid tinned copper part provides strong electrical contact to maintain braid expansion during compression

HCBC Plate allows Flexbus Conductor insulation to overlap the connection palm

HCBC Plate with PE connection allows conductor to be added to interconnect neutral and ground/earth

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

Installs quickly and easily

RoHS compliant

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber

Overflate: Tinnbelagt

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A	B	C	D	E
FLEXPLATE100 PE	508183	115mm	100mm	45mm	51mm	70mm
FLEXPLATE50P E	508182	65mm	100mm	45mm	41mm	70mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)	Tykkelse (T)	Lederstørrelse	Enhetsvekt
FLEXPLATE100 PE	508183	12.5mm	18.5mm	5mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	0.71kg
FLEXPLATE50P E	508182	10.5mm	14.5mm	5mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	0.49kg

Ytterligere Produktdetaljer

It is mandatory to use the HCBC Clamp associated with the HCBC Plate for proper Flexbus Conductor connection.

Diagrammer



Advarsel

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE