

nVent ERIFLEX Flexbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductor per Phase

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Installs quickly and easily

UV resistance

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Driftstemperatur	Lengde (L)	Bredde (W)	Dybde (D)
FLEXCOVIP2XONE	508160	Polyvinylklorid	-40 to 140°C	465mm	182mm	126mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt
FLEXCOVIP2XONE	508160	0.53kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE