

Utendørs modulscape med én dør

Data Solutions



nVent SCHROFFS utendørsskap beskytter slike elektroniske komponenter mot ekstremvær og vandalisme, noe som sikrer driftskontinuitet. Modulær contraction tillater flere konfigurasjoner i størrelse og funksjon sammen med flere kjølealternativer.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Aluminiumsprofil ramme med avtagbar, dobbeltvegget kledning

IP 55 eller NEMA 12~

Dobbeltvegger

Omfattende utvalg av 19-tommers kabinetttilbehør

Tilgang til skap fra alle sider

100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible

Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit

RAL 7035 powder coating, other colors available upon request

SPESIFIKASJONER

Rammemateriale: Aluminium

Table 1/5

Katalognummer	Produkttype	Produktfamilie	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde
10149-876	Utendørs kabinett	Modulær	42U	2130mm	700mm	1200mm
10149-868	Utendørs kabinett	Modulær	42U	2130mm	700mm	1100mm
10149-852	Utendørs kabinett	Modulær	42U	2130mm	700mm	900mm
10149-860	Utendørs kabinett	Modulær	42U	2130mm	700mm	1000mm
10149-334	Utendørs kabinett	Modulær	29U	1530mm	700mm	730mm
10149-500	Utendørs kabinett	Modulær	20U	1130mm	700mm	500mm
10149-508	Utendørs kabinett	Modulær	20U	1130mm	700mm	600mm
10149-516	Utendørs kabinett	Modulær	20U	1130mm	700mm	700mm
10149-524	Utendørs kabinett	Modulær	20U	1130mm	700mm	800mm
10149-532	Utendørs kabinett	Modulær	20U	1130mm	700mm	900mm
10149-540	Utendørs kabinett	Modulær	20U	1130mm	700mm	1000mm
10149-548	Utendørs kabinett	Modulær	20U	1130mm	700mm	1100mm
10149-556	Utendørs kabinett	Modulær	20U	1130mm	700mm	1200mm
10149-564	Utendørs kabinett	Modulær	24U	1330mm	700mm	500mm
10149-572	Utendørs kabinett	Modulær	24U	1330mm	700mm	600mm
10149-580	Utendørs kabinett	Modulær	24U	1330mm	700mm	700mm
10149-588	Utendørs kabinett	Modulær	24U	1330mm	700mm	800mm
10149-596	Utendørs kabinett	Modulær	24U	1330mm	700mm	900mm

Katalognummer	Produkttype	Produktfamilie	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde
10149-604	Utendørs kabinett	Modulær	24U	1330mm	700mm	1000mm
10149-612	Utendørs kabinett	Modulær	24U	1330mm	700mm	1100mm
10149-620	Utendørs kabinett	Modulær	24U	1330mm	700mm	1200mm
10149-628	Utendørs kabinett	Modulær	29U	1530mm	700mm	500mm
10149-636	Utendørs kabinett	Modulær	29U	1530mm	700mm	600mm
10149-644	Utendørs kabinett	Modulær	29U	1530mm	700mm	700mm
10149-652	Utendørs kabinett	Modulær	29U	1530mm	700mm	800mm
10149-660	Utendørs kabinett	Modulær	29U	1530mm	700mm	900mm
10149-668	Utendørs kabinett	Modulær	29U	1530mm	700mm	1000mm
10149-676	Utendørs kabinett	Modulær	29U	1530mm	700mm	1100mm
10149-684	Utendørs kabinett	Modulær	29U	1530mm	700mm	1200mm
10149-692	Utendørs kabinett	Modulær	33U	1730mm	700mm	500mm
10149-700	Utendørs kabinett	Modulær	33U	1730mm	700mm	600mm
10149-708	Utendørs kabinett	Modulær	33U	1730mm	700mm	700mm
10149-716	Utendørs kabinett	Modulær	33U	1730mm	700mm	800mm
10149-724	Utendørs kabinett	Modulær	33U	1730mm	700mm	900mm
10149-732	Utendørs kabinett	Modulær	33U	1730mm	700mm	1000mm
10149-740	Utendørs kabinett	Modulær	33U	1730mm	700mm	1100mm

Katalognummer	Produkttype	Produktfamilie	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde
10149-748	Utendørs kabinett	Modulær	33U	1730mm	700mm	1200mm
10149-756	Utendørs kabinett	Modulær	38U	1930mm	700mm	500mm
10149-764	Utendørs kabinett	Modulær	38U	1930mm	700mm	600mm
10149-772	Utendørs kabinett	Modulær	38U	1930mm	700mm	700mm
10149-780	Utendørs kabinett	Modulær	38U	1930mm	700mm	800mm
10149-788	Utendørs kabinett	Modulær	38U	1930mm	700mm	900mm
10149-796	Utendørs kabinett	Modulær	38U	1930mm	700mm	1000mm
10149-804	Utendørs kabinett	Modulær	38U	1930mm	700mm	1100mm
10149-812	Utendørs kabinett	Modulær	38U	1930mm	700mm	1200mm
10149-820	Utendørs kabinett	Modulær	42U	2130mm	700mm	500mm
10149-828	Utendørs kabinett	Modulær	42U	2130mm	700mm	600mm
10149-836	Utendørs kabinett	Modulær	42U	2130mm	700mm	700mm
10149-844	Utendørs kabinett	Modulær	42U	2130mm	700mm	800mm

Table 2/5

Katalognummer	Veggtype	Dørtype	Tilgang	Motstand mot innbruddstyv	Kjøling	EMC-skjerming
10149-876	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-868	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-852	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt

Katalognummer	Veggtype	Dørtype	Tilgang	Motstand mot innbruddstyv	Kjøling	EMC-skjerming
10149-860	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-334	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør	Foran	Nei	Ventilering av vifte	Nei
10149-500	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-508	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-516	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-524	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-532	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-540	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-548	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-556	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-564	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-572	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-580	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-588	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-596	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-604	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-612	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-620	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt

Katalognummer	Veggtype	Dørtype	Tilgang	Motstand mot innbruddstyv	Kjøling	EMC-skjerming
10149-628	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-636	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-644	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-652	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-660	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-668	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-676	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-684	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-692	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-700	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-708	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-716	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-724	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-732	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-740	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-748	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-756	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-764	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt

Katalognummer	Veggtype	Dørtype	Tilgang	Motstand mot innbruddstyv	Kjøling	EMC-skjerming
10149-772	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-780	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-788	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-796	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-804	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-812	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-820	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-828	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-836	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt
10149-844	Dobbel waled	Vanlig, Enkeltdør		Valgfritt	Passiv	Valgfritt

Table 3/5

Katalognummer	Samsvarer med	Fargekode for kledning	Beskyttelsesgrad	Batterirom	Farge	Fargekode
10149-876				Valgfritt		
10149-868				Valgfritt		
10149-852				Valgfritt		
10149-860				Valgfritt		

Katalognummer	Samsvarer med	Fargekode for kledning	Beskyttelsesgrad	Batterirom	Farge	Fargekode
10149-334	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4	RAL 7035	IP55	Ja	Lys grå	RAL 7035
10149-500				Valgfritt		
10149-508				Valgfritt		
10149-516				Valgfritt		
10149-524				Valgfritt		
10149-532				Valgfritt		
10149-540				Valgfritt		
10149-548				Valgfritt		
10149-556				Valgfritt		
10149-564				Valgfritt		
10149-572				Valgfritt		
10149-580				Valgfritt		
10149-588				Valgfritt		
10149-596				Valgfritt		
10149-604				Valgfritt		

Katalognummer	Samsvarer med	Fargekode for kledning	Beskyttelsesgrad	Batterirom	Farge	Fargekode
10149-612				Valgfritt		
10149-620				Valgfritt		
10149-628				Valgfritt		
10149-636				Valgfritt		
10149-644				Valgfritt		
10149-652				Valgfritt		
10149-660				Valgfritt		
10149-668				Valgfritt		
10149-676				Valgfritt		
10149-684				Valgfritt		
10149-692				Valgfritt		
10149-700				Valgfritt		
10149-708				Valgfritt		
10149-716				Valgfritt		
10149-724				Valgfritt		
10149-732				Valgfritt		
10149-740				Valgfritt		
10149-748				Valgfritt		

Katalognummer	Samsvarer med	Fargekode for kledning	Beskyttelsesgrad	Batterirom	Farge	Fargekode
10149-756				Valgfritt		
10149-764				Valgfritt		
10149-772				Valgfritt		
10149-780				Valgfritt		
10149-788				Valgfritt		
10149-796				Valgfritt		
10149-804				Valgfritt		
10149-812				Valgfritt		
10149-820				Valgfritt		
10149-828				Valgfritt		
10149-836				Valgfritt		
10149-844				Valgfritt		

Table 4/5

Katalognummer	Antall vifte	Avslutt	Materiale	Monteringsoppsett	Pakkeantall	Sokkelhøyde
10149-876		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-868		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-852		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-860		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm

Katalognummer	Antall vifte	Avslutt	Materiale	Monteringsoppsett	Pakkeantall	Sokkelhøyde
10149-334	2	Pulverlakkert	Aluminium, Stål	19" stående	1	200mm
10149-500		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-508		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-516		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-524		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-532		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-540		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-548		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-556		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-564		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-572		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-580		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-588		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-596		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-604		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-612		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-620		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-628		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm

Katalognummer	Antall vifte	Avslutt	Materiale	Monteringsoppsett	Pakkeantall	Sokkelhøyde
10149-636		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-644		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-652		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-660		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-668		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-676		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-684		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-692		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-700		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-708		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-716		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-724		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-732		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-740		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-748		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-756		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-764		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-772		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm

Katalognummer	Antall vifte	Avslutt	Materiale	Monteringsoppsett	Pakkeantall	Sokkelhøyde
10149-780		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-788		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-796		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-804		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-812		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-820		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-828		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-836		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm
10149-844		Pulverlakkert	Aluminium, Stål	Valgfritt	1	100mm

Table 5/5

Katalognummer	Sertifiseringer
10149-876	
10149-868	
10149-852	
10149-860	
10149-334	RoHS
10149-500	
10149-508	
10149-516	

Katalognummer	Sertifiseringer
10149-524	
10149-532	
10149-540	
10149-548	
10149-556	
10149-564	
10149-572	
10149-580	
10149-588	
10149-596	
10149-604	
10149-612	
10149-620	
10149-628	
10149-636	
10149-644	
10149-652	
10149-660	

Katalognummer	Sertifiseringer
10149-668	
10149-676	
10149-684	
10149-692	
10149-700	
10149-708	
10149-716	
10149-724	
10149-732	
10149-740	
10149-748	
10149-756	
10149-764	
10149-772	
10149-780	
10149-788	
10149-796	
10149-804	

Katalognummer	Sertifiseringer
10149-812	
10149-820	
10149-828	
10149-836	
10149-844	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Høydemål er uten base/sokkel.

QW = spesifikk varmeavledningskapasitet i henhold til ETSI en 300 019-1-4.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE