

C-brakett til PEMSA trådkurvbrett

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Enkel å bruke, hurtigkoblingsfunksjon

Ideell for tak, vegg- og kanalinstallasjoner

Tilgang med sidebelastning for kabelinstallasjon

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert


Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Bredde (W)	Høyde (H)	Statisk belastning
WBT100CBRKT	820310	137mm	165mm	54mm	190mm	327N

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Bredde (W)	Høyde (H)	Statisk belastning
WBT150CBRKT	820320	137mm	200mm	54mm	190mm	353N
WBT200CBRKT	820330	137mm	265mm	54mm	190mm	284N
WBT300CBRKT	820340	137mm	365mm	54mm	190mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137mm	465mm	54mm	190mm	177N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE