

Senterstøtte til PEMSA trådkurv Brett

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ideell for brettbredder på opptil 200 mm

Tilgang med sidebelastning for kabelinstallasjon

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Hullstørrelse (HS)
WBTCTRSPT M6	820400		59mm	35mm	5mm	6mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Hullstørrelse (HS)
WBTCTSPRT M10	820420		59mm	35mm	5mm	8 – 10mm
WBTCTSPRT M10BG	820421	Svart	59mm	35mm	5mm	8 – 10mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Sertifiseringer
WBTCTSPRTM6	820400	CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTSPRTM10	820420	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTCTSPRTM10BG	820421	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE