

Mini universalbrakett for PEMSA-netting med netting

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Enkel å bruke, klikk-inn-funksjon

Ideell for brettbredder på opptil 150 mm

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

SPESIFIKASJONER


Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Avslutt	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Sporstørrelse (SS)
WBTUB60BG	820735	Svart sink	92mm	19.5mm	87mm	9 x 19 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Avslutt	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Sporstørrelse (SS)
WBT60UTBRKT	820730	Pregalvanisert	92mm	19.5mm	87mm	9 x 19 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE