

RackChiller RDHX Pro passiv, venstre hengslet

Data Solutions



De nye kjøleaggregatene for bakdør fra nVent leveres i en rekke standardstørrelser for bruk med 42U, 47U, i både 600mm og 800mm bredde (andre størrelser tilgjengelig på forespørsel). Selve kjølerne er 250 mm dype, med en tørrvekt på 140kg. En av funksjonene til bakdørkjølerne er at de er kompakte og ikke krever ekstra gulvplass eller takhøyde? Faktisk kan bruken frigjøre hvitt plass da CRAH-enheter og annet kjøleutstyr for rom kan elimineres fra datasenteret.

RDHX Pro passive er vifteløs enhet enn det som kan oppgraderes til aktiv med tillegg av viftemodulene. Dette betyr at du kan skalere datasenteret til kravene til serverrackene dine. Uten vifter er strømforbruket nesten null. Dette reduserer også service- og vedlikeholdskostnadene med minimale komponenter.

Den bakre dørkjøleren kan også ettermonteres på de fleste tredjeparts stativer.

Minste fotavtrykk av noen bakdør kjøler på markedet med høyest kilowatt kapasitet av kjøling.

FUNKSJONER

Kjølevæske i bakdøren, kjølig vann

Komponenter som kan byttes i varme, forenkler reparasjon og maksimerer tilgjengeligheten

Designet for effektiv drift ved økte vanntemperaturer på anlegget

Kombinasjon med direkte til chip flytende kjøling

Modulær standard - enkel å tilpasse til individuelle krav

Kan oppgraderes til aktiv selv etter installasjon og igangkjøring

Strømforsyninger, kontroller og kontrollventil kan byttes i varmt vann

Kontroll for automatisk ventilåpning

7? høyopløselig berøringsskjerm grensesnitt

Hydraulisk og elektrisk tilkobling gjennom topp eller bunn

Overvåking via Ethernet-grensesnitt (nettleaser, Modbus TCP, SNMP v2c) og Modbus RTU

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttype	Produktfamilie	Rackhøyde	Fargekode	Beskyttelsesgrad	Bredde
10630-211	Varmeveksler for luft/væske	RackChiller	47U	RAL 7021	IP20	800mm
10630-209	Varmeveksler for luft/væske	RackChiller	42U	RAL 7021	IP20	800mm
10630-210	Varmeveksler for luft/væske	RackChiller	47U	RAL 7021	IP20	600mm
10630-208	Varmeveksler for luft/væske	RackChiller	42U	RAL 7021	IP20	600mm

Table 2/3

Katalognummer	Dybde	Høyde	Tilførselsspenn ing	Tilførsel av kjølevæske	Avslutt	Materiale
10630-211	280mm	2200mm	195 – 277V	Nederst, Øverst	Pulverlakkert	Stål
10630-209	280mm	2000mm	195 – 277V	Nederst, Øverst	Pulverlakkert	Stål
10630-210	280mm	2200mm	195 – 277V	Nederst, Øverst	Pulverlakkert	Stål
10630-208	280mm	2000mm	195 – 277V	Nederst, Øverst	Pulverlakkert	Stål

Table 3/3

Katalognummer	Pakkeantall
10630-211	1
10630-209	1
10630-210	1
10630-208	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For problemfri drift av luft-/væskevarmeveksleren må kjølevæskens kvalitetskrav opprettholdes; valg av egnede korrosjonsbeskyttende og frostbeskyttende midler avhenger av miljøet enheten brukes i og av den eksterne kjøleren.

Ved kjølevæsketemperaturer under 14 °C er det økt risiko for kondens. Vi anbefaler å bruke en pakke for kondensathåndtering.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE