

Socket Strip, IEC, 3-faset

Data Solutions



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U til 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ med IEC C13- og C19-uttak med 3-faset inngang.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sokkelstrimler med IEC-kontakter i samsvar med IEC 60320

Vertikal montering

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Tilkoblingskabel 2 m.

Monteringshøyde 1 U

SPESIFIKASJONER

Materiale: Aluminium; Polyamid

Farge: Grå; Svart; Rød

Produkttype: Socket Strip

Table 1/2

Katalognummer	Sokkeltype	Antall socket	Bytt uttak	Spenning AC	Pakkeantall	Dybde
---------------	------------	---------------	------------	-------------	-------------	-------

60110-285	IEC C13, IEC C19	30	Nei	400V	1	44mm
60110-283	IEC C13	18	Nei	400V	1	44mm
60110-284	IEC C13, IEC C19	24	Nei	400V	1	44mm

Table 2/2			
Katalognummer	Avslutt	Høyde	Lengde
60110-285	Eloksert	44mm	1753mm
60110-283	Eloksert	44mm	947.5mm
60110-284	Eloksert	44mm	947.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE