

Socket Strip, IEC C13, målt

Data Solutions

PDU med lokal strømmåler. Relevante strømdata vises på et integrert display.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Monteringshøyde 1 U

Integrert måling og display via lokal skjermenhet

Sokkelstrimler med IEC 60320-C13-kontakter

Horisontal og vertikal montering

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Sokkeltype	Antall socket	Farge	Bytt uttak	Lengde
60110-296	Socket Strip	IEC C13	8	Grå	Ja	438.5mm

Table 2/2

Katalognummer	Spenning AC	Dybde	Materiale	Pakkeantall
60110-296	230V	44mm	Aluminium, Polyamid	1

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE