


# Socket Strip, IEC C19

## Data Solutions



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med IEC C19-uttak.

### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Sokkelstrimler med C19 IEC-kontakter

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Tilkoblingskabel 2 m, med kontakt i samsvar med IEC 60309

Monteringshøyde 1 U

### SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Aluminium; Polyamid

**Farge:** Grå

**Produkttype:** Socket Strip

Table 1/2

| Katalognummer | Sokkeltype | Antall socket | Bytt uttak | Spenning AC | Pakkeantall | Dybde |
|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|

|           |         |    |     |      |   |      |
|-----------|---------|----|-----|------|---|------|
| 60110-280 | IEC C19 | 8  | Nei | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-282 | IEC C19 | 12 | Nei | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-281 | IEC C19 | 12 | Nei | 230V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Avslutt  | Høyde | Lengde  |
|---------------|----------|-------|---------|
| 60110-280     | Eloksert | 44mm  | 438.5mm |
| 60110-282     | Eloksert | 44mm  | 947.5mm |
| 60110-281     | Eloksert | 44mm  | 947.5mm |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**