

Spesialspor arbeid mold bare, kraft

Data Solutions



FUNKSJONER

Utskiftingsformer utviklet for jording av strukturer i strømjordingsapplikasjoner

For bruk med fabrikkformede terminaler

Tilgjengelig i både venstre eller høyre orientering

SPESIFIKASJONER

Jernbanetype: Kranskinneprofiler

Materiale: Grafitt

Bond Terminal stil: J

Table 1/1

Katalognummer	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Orientering
PBJT503LHM	2/0 konsentrisk	10.62mm	T5	Venstre hånd
PBJT503RHM	2/0 konsentrisk	10.62mm	T5	Høyre hånd
PBJT52QLHM	4/0 konsentrisk	13.41mm	T5	Venstre hånd
PBJT52QM	4/0 konsentrisk	13.41mm	T5	Venstre og høyre hånd

Katalognummer	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Orientering
PBJT52QRHM	4/0 konsentrisk	13.41mm	T5	Høyre hånd
PBJT52WLHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Venstre hånd
PBJT52WM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Venstre og høyre hånd
PBJT52WRHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Høyre hånd

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE