

Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett

Data Solutions



Teleskopiske rutsjebaner med styreprofil for montering i skap med 25 kg lastekapasitet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For montering av 84 hk brede subracks i 19-tommers planet

Lastekapasitet: 25 kg per par.

Styringsprofilen (1) er tilpasset festedimensjonen i skapet (den er boltet til skapsprofilen på 19 tommer); adapterskinne (3) er tilpasset dybde- og festedimensjonen på underholderen (den settes inn i styringsprofilen som en teleskopisk skyvebryter)

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Avslutt:	Eloksert
Type:	C profil
Produkttype:	Teleskopisk lysbilde

Table 1/1

Katalognummer	Dybde	Pakkeantall
---------------	-------	-------------

24562-446	250mm	2
24562-460	500mm	2
24562-464	600mm	2
24562-449	600mm	2
24562-461	600mm	2
24562-466	800mm	2
24562-451	800mm	2
24562-474	800mm	2
24562-467	900mm	2
24562-452	900mm	2
24562-468	1000mm	2
24562-472	1100mm	2
24562-473	1200mm	2

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ingen beskyttelse mot ekstraksjon, ingen stopp ved full forlengelse.

Armeringsjernbanen og C-Rails er testet i henhold til den russiske atomenergimyndigheten GAN standarder.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE