


# TR Four Pole Distribution Block, 125 A.

## Data Solutions



### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

I samsvar med RoHS

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

### SPESIFIKASJONER

|                |         |
|----------------|---------|
| Katalognummer  | TR-125A |
| Artikkelnummer | 563150  |


| Katalognummer                      | TR-125A                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                          | Kobber<br>Glassfiberforsterket polyamid<br>Plexiglass                   |
| Maks arbeidsspenning, IEC (UI)     | 1000                                                                    |
| Toppkortslutningsstrøm (IPK)       | 40kA                                                                    |
| Kortsiktig motstår strøm (Icw) 1s. | 8.4kA                                                                   |
| Linje side antall tilkoblinger     | 1                                                                       |
| Antall koblinger på lastsiden      | 5                                                                       |
| Trådstørrelse 1 (TS1)              | M5                                                                      |
| Trådstørrelse 2 (TS2)              | M6                                                                      |
| Dybde (D)                          | 117mm                                                                   |
| Høyde (H)                          | 126mm                                                                   |
| Bredde (W)                         | 150mm                                                                   |
| Vekt på enhet                      | 0.68kg                                                                  |
| Brennbarhetsvurdering              | UL® 94V-0                                                               |
| Samsvarer med                      | IEC® 60439,1<br>IEC® 61439,1<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**