

TR Four Pole Distribution Block, 250 A

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

- Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws
- Bolts included for output connections
- Transparent protection cover
- Easy accessibility for wiring
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- RoHS compliant

SPESIFIKASJONER


Katalognummer	TR-250A
Artikkelnummer	563170
Materiale	Kobber Glassfiberforsterket polyamid Pleksiglass

Katalognummer	TR-250A
Maks. driftsspenning, IEC (UI)	630
Topp kortslutningsstrøm (I _{pk})	34kA
Kortsiktig strømtåling (I _{cw}), 1s	17kA
Antall tilkoblinger på ledningsside	2
Antall tilkoblinger på belastningsside	4
Hullstørrelse (HS)	8mm
Gjengestørrelse (TS)	M6
Dybde (D)	68mm
Høyde (H)	150mm
Bredde (W)	230mm
Enhetsvekt	1.3kg
Antennbarhetsvurdering	UL® 94V-0
Samsvarer med	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE