


TR Four Pole Distribution Block, 400 A

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

SPESIFIKASJONER


Katalognummer	TR-400A
Artikkelnummer	562010
Materiale	Kobber Glassfiberforsterket polyamid Pleksiglass

Katalognummer	TR-400A
Maks. driftsspenning, IEC (UI)	1000
Topp kortslutningsstrøm (Ipk)	34kA
Kortsiktig strømtåling (Icw), 1s	28kA
Antall tilkoblinger på ledningsside	1
Antall tilkoblinger på belastningsside	8
Hullstørrelse (HS)	10mm
Gjengestørrelse (TS)	M6
Dybde (D)	140mm
Høyde (H)	240mm
Bredde (W)	300mm
Enhetsvekt	2.83kg
Antennbarhetsvurdering	UL® 94V-0
Samsvarer med	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE